



## Käsinepari 6315, Käsineen koko: 11



### Tilaustiedot

Tilausnumero	094456 11
GTIN	4059904107045
Tuoteluokka	09H

### Kuvaus

**Malli:**

6315. Viiltosuojakäsine, erittäin suuri käyttömukavuus. Harmaa PU-osapinnoite antaa hyvän tarttuvuuden kuivissa ja kosteahkoissa työympäristöissä. Ei sovellu öljyisten osien käsittelyyn.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Öljypito	Hyvä
Pinnoitemateriaali	PU
Istuvuus	Hyvä
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Sormituntuma	Erittäin hyvä
EN 388 hankauksenkestävyys	4

Hengittävyys	Hyvä
EN 388 jatkorepäisylujuus	4
EN 388 viiltolujuus	3
silikoniton	ei
EN 388 lävistyslujuus	3
Märkäpito	Kohtalainen
Ei sisällä DMF:ää	ei
Käsineen koko	11
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	10
Neulosteknologia	13G
EN 388	4343C
Rungon materiaali	HPPE
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	harmaa
Paino	15 g
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojausluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet