

Garant**Sorvauskääntöterä CNMG 12040812 Esirouhintaan****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250141 HU7305
GTIN	4062406095826
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	400 - 600 m/min
Pääkäyttöalue	N
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,8 mm/kierr,
Laji	HU7305
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	AM/AG
Koneistusehto	jatkuva
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 12040812

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä