



## Kylmyyssuojakäsinepari 1603 W, Käsineen koko: 9



### Tilauksetiedot

Tilausnumero	094813 9
GTIN	4059904107281
Tuoteluokka	09H

### Kuvaus

#### Malli:

**1603 W.** Saumaton kylmänsuojakäsine, jossa on **lateksipinnoite**. Karhennettu pinnoite antaa **erittäin hyvän tarttumispidon** työskenneltäessä öljyisten rakenneosien kanssa. **Hyvä näkyvyys** neonkeltaisen perusmateriaalin ansiosta.

#### Kuvaus mainosteksti:

**1603 W.** Saumaton kylmänsuojakäsine, jossa on **lateksipinnoite**. Karhennettu pinnoite antaa **erittäin hyvän tarttumispidon** työskenneltäessä öljyisten rakenneosien kanssa. **Hyvä näkyvyys** neonkeltaisen perusmateriaalin ansiosta.

#### Käyttö:

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

#### Käyttö mainosteksti:

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

#### Standardi:

EN 388; EN 511

#### Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

#### Huomautus mainosteksti:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

## Tekninen kuvaus

Kylmäsuoja	Erittäin hyvä
Käsineen koko	9
Pinnoitemateriaali	Lateksi
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Märkäpito	Erittäin hyvä
EN 388 jatkorepäisylujuus	4
Öljypito	Hyvä
Istuvuus	Hyvä
Sormituntuma	Kohtalainen
EN 388 lävistyslujuus	1
EN 388 hankauksenkestävyys	2
Hengittävyys	Hyvä
silikoniton	ei
Ei sisällä DMF:ää	ei
EN 388 viiltolujuus	2
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Kylmyyssuojakäsineet
Sisältö	12
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Käyttöalue	Allround
Neulosteknologia	7G
Standardi	EN 511
EN 388	2241X
EN 511	02X
Rungon materiaali	puuvilla
Pinnoitus	Lateksi
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Väri	sininen / keltainen

CE	CE 2241
Paino	45 g
Tuotetyyppi	Kylmyyssuojakäsineet