


**Garant****CNMG 120408, Laji: HU7305**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250140 HU7305
GTIN	4062406095109
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CNMG 120408 HU7305 Laji: HU7305  
lastunmurtaja: AM/AG  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,8 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 400 - 600 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 4 mm
Pääkäyttöalue	N
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	400 - 600 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Laji	HU7305
Syöttö $f$	0,1 - 0,8 mm/kierr,

Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	AM/AG
Koneistusehto	jatkuva
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	CNGG 120408-AM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä