

**Tukilaikka kova/uritettu, Ulko-Ø: 180mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	566672 180
GTIN	4045197718280
Tuoteluokka	52M

Kuvaus**Malli:**

Kuituhiomalaikan alusta, kestää erittäin hyvin kuumuutta. Erityismalli kuituhiomalaikan täyden suoritustehon saavuttamiseksi.

Kova, ei muotoaan muuttava kuituhiomalaikan tukilaikka. Pinnan **hieno uritus tukee rakeita optimaalisesti** reuna- ja pintahionnassa. Erikoismuovi, joka **kestää hyvin korkeita lämpötiloja**. Ihanteellinen **karkeisiin hionta- ja rouhintatöihin** rakeisuuksille 36–60.

Tekninen kuvaus

suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Enimmäiskierros-luku	8500 min ⁻¹
Ulko-Ø	180 mm
Kovuusaste	kova
Kierre	M14
Tuotetyyppi	Tukilaikka

