



Käsinepari 6315, Käsineen koko: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	094456 8
GTIN	4059904106987
Tuoteluokka	09H

Kuvaus

Malli:

6315. Viiltosuojakäsine, erittäin suuri käyttömukavuus. Harmaa PU-osapinnoite antaa hyvän tarttuvuuden kuivissa ja kosteahkoissa työympäristöissä. Ei sovellu öljyisten osien käsittelyyn.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Sormituntuma	Erittäin hyvä
EN 388 jatkorepäisylujuus	4
Istuvuus	Hyvä
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
EN 388 lävistyslujuus	3
Öljypito	Hyvä

Pinnoitemateriaali	PU
Ei sisällä DMF:ää	ei
Märkäpito	Kohtalainen
EN 388 viiltolujuus	3
EN 388 hankauksenkestävyys	4
Käsineen koko	8
silikoniton	ei
Hengittävyys	Hyvä
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	10
Neulosteknologia	13G
EN 388	4343C
Rungon materiaali	HPPE
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	harmaa
Paino	15 g
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojausluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet