

3M Scotch-Brite™

Hiomahuopa-tarralaikka GB-DH, Ø 115 mm, Rakeistus-vertailu: 50**Tilaustiedot**

Tilausnumero	566902 50
GTIN	50048011644009
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Huopatarra-kieloissa kudottu pohjakangas varmaan tarrakiinnitykseen. Irrotettavan keskiöintipuikon avulla tarkempi laikan kohdistus ja kiinnitys tukilaippaan (**n. 50 % pienempi värinätaso tarrahiomalaikalla nro 566965**).

Erittäin **tehokas huopalaikka**, hyvä reunalujuus. Upotettu **keramiikkarae (CER)** parantaa materiaalinpoistoa.

Käyttö:

Laaja käyttöalue kevyissä vaurioiden korjauksissa ja **häivytyksissä** saman työvaiheen puitteissa. Soveltuu **pienen hitsaussaumojen ja -pisteiden tasoitukseen ja karkeahkoihin puhdistus- ja purseenpoistotehtäviin**. Pintaan ei jää värinäjälkiä.

Kulmahiomakoneissa tarralaikka-alustalla nro 566960 tai 566965 (tarralaikoille, joissa keskitys).

Huomautus:

Tarrahiomalaikat esihiontaan, ks. alkaen nrosta **567705ff**.

Tekninen kuvaus

Hienousaste	erittäin karkea
Malli	A coarse super duty

Rakeistus-vertailu	50
Väri	sininen
Kiekon Ø	115 mm
Sarja	GB-DH
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 115 mm
Valmistajamerkintä	GB-DH
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Hiontahuopa

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Tarralaikan runko,kierre M 14 Ulko-Ø 115 mm	566960 115
Tarralaikan runko,Keskitys ja kierre M 14 Ulko-Ø 115 mm	566965 115