

Mitutoyo**Paksuusmittakello, Mittausalue: 0-12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	438251 0-12
GTIN	4946368727332
Tuoteluokka	44A

Kuvaus**Malli:**

Erittäin pieni ja kätevä, kapasitiivisella mittausjärjestelmällä varustettu laite. Teräksiset mittauspinnat karkaistu, hiottu ja läpätty.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Tekninen kuvaus

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
virheraja	0,02 mm
Ulottuma	20 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Lukema	0,01 mm
Mittausalue	0 - 12 mm
Mittauspinnan Ø	5 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Pakkaus	kestävä rasia
Standardi	Tehdasnormi

mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	C6
Tuotetyyppi	Paksuusmittakello

Palvelut

DAkS-kalibrointiPaksuusmittakello enimmäismittausalue 30	023430 30
KalibrointiPaksuusmittakello enimmäismittausalue 200	023420 200

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
---	------------