



Kylmyyssuojakäsinepari 1603 W, Käsineen koko: 10



Tilauksetiedot

Tilausnumero	094813 10
GTIN	4059904107304
Tuoteluokka	09H

Kuvaus

Malli:

1603 W. Saumaton kylmänsuojakäsine, jossa on **lateksipinnoite**. Karhennettu pinnoite antaa **erittäin hyvän tarttumispidon** työskenneltäessä öljyisten rakenneosien kanssa. **Hyvä näkyvyys** neonkeltaisen perusmateriaalin ansiosta.

Kuvaus mainosteksti:

1603 W. Saumaton kylmänsuojakäsine, jossa on **lateksipinnoite**. Karhennettu pinnoite antaa **erittäin hyvän tarttumispidon** työskenneltäessä öljyisten rakenneosien kanssa. **Hyvä näkyvyys** neonkeltaisen perusmateriaalin ansiosta.

Käyttö:

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

Käyttö mainosteksti:

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

Standardi:

EN 388; EN 511

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Huomautus mainosteksti:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

EN 388 viiltolujuus	2
Ei sisällä DMF:ää	ei
EN 388 hankauksenkestävyys	2
EN 388 lävistyslujuus	1
Sormituntuma	Kohtalainen
silikoniton	ei
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Pinnoitemateriaali	Lateksi
Märkäpito	Erittäin hyvä
Istuvuus	Hyvä
Hengittävyys	Hyvä
Kylmäsuoja	Erittäin hyvä
Öljypito	Hyvä
EN 388 jatkorepäisylujuus	4
Käsineen koko	10
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Kylmyyssuojakäsineet
Sisältö	12
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Käyttöalue	Allround
Neulosteknologia	7G
Standardi	EN 511
EN 388	2241X
EN 511	02X
Rungon materiaali	puuvilla
Pinnoitus	Lateksi
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Väri	sininen / keltainen

CE	CE 2241
Paino	45 g
Tuotetyyppi	Kylmyyssuojakäsineet