



## Käsinepari 6315, Käsineen koko: 9



### Tilaustiedot

Tilausnumero	094456 9
GTIN	4059904107007
Tuoteluokka	09H

### Kuvaus

**Malli:**

6315. Viiltosuojakäsine, erittäin suuri käyttömukavuus. Harmaa PU-osapinnoite antaa hyvän tarttuvuuden kuivissa ja kosteahkoissa työympäristöissä. Ei sovellu öljyisten osien käsittelyyn.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Öljypito	Hyvä
EN 388 jatkorepäisylujuus	4
silikoniton	ei
Ei sisällä DMF:ää	ei
Sormituntuma	Erittäin hyvä
EN 388 lävistyslujuus	3

EN 388 hankauksenkestävyys	4
Pinnoitemateriaali	PU
Käsineen koko	9
Istuvuus	Hyvä
EN 388 viiltolujuus	3
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Märkäpito	Kohtalainen
Hengittävyys	Hyvä
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	10
Neulosteknologia	13G
EN 388	4343C
Rungon materiaali	HPPE
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	harmaa
Paino	15 g
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet