

Ansell**Käsinepari HyFlex® 11-423, Käsineen koko: 7****Tilastiedot**

Tilausnumero	094471 7
GTIN	10076490053434
Tuoteluokka	04P

Kuvaus**Malli:**

HyFlex® 11-423. Kevyt käsine, jossa yhdistyvät erinomaisesti viiltosuojaus, öljynpitävyys ja parempi kestävyys. Vesipohjainen PU-nitriilipinnoite. Ei sisällä silikonia eikä DMF:ää. Kestää kuumuutta 100 °C:seen asti. Soveltuu erityisesti kuivien tai öljykalvopintaisten osien työstöön.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Istuvuus	Erittäin hyvä
Hengittävyys	Hyvä
Ei sisällä DMF:ää	kyllä
Märkäpito	Hyvä
Öljypito	Hyvä

EN 388 viiltolujuus	3
silikoniton	kyllä
EN 388 lävistyslujuus	2
EN 388 jatkorepäisylujuus	3
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Pinnoitemateriaali	PU/nitriili
Sormituntuma	Hyvä
EN 388 hankauksenkestävyys	4
Käsineen koko	7
Sarja	HyFlex®
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifiointi
Neulosteknologia	13G
EN 388	4X32B
EN 407	X1XXXX
Rungon materiaali	INTERCEPT™
Pinnoitus	PU/nitriili
Materiaali	PU/nitriili
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	harmaa/lime
Standardi	EN 407
Paino	30 g
Pituus	225 mm

Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	B
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet