

**Garant****VCGW 160408 FN, MKD, Lastuamissärmän malli: NS****Tilaustiedot**

Tilausnumero	266000 NS
GTIN	4062406096298
Tuoteluokka	21L

**Kuvaus****Malli:**

**MKD** - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät. Viiste synteettisille materiaaleille (PMMA, POM, akryyli jne.).

**Käyttö:**

Pintojen hienotyöstöön.

**Suositus:**

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäSORVAUSPITIMIÄ.

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissärmän malli	NS
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	MKD

Laji	MKD
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 1400 m/min
Syöttö f	0,005 - 0,04 mm/kierr,
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	VCGW 160408 FN
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä