



## Kylmyyssuojakäsinepari 1603 W, Käsineen koko: 11



### Tilauksetiedot

Tilausnumero	094813 11
GTIN	4260144428542
Tuoteluokka	09H

### Kuvaus

#### Malli:

**1603 W.** Saumaton kylmänsuojakäsine, jossa on **lateksipinnoite**. Karhennettu pinnoite antaa **erittäin hyvän tarttumispidon** työskenneltäessä öljyisten rakenneosien kanssa. **Hyvä näkyvyys** neonkeltaisen perusmateriaalin ansiosta.

#### Kuvaus mainosteksti:

**1603 W.** Saumaton kylmänsuojakäsine, jossa on **lateksipinnoite**. Karhennettu pinnoite antaa **erittäin hyvän tarttumispidon** työskenneltäessä öljyisten rakenneosien kanssa. **Hyvä näkyvyys** neonkeltaisen perusmateriaalin ansiosta.

#### Käyttö:

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

#### Käyttö mainosteksti:

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

#### Standardi:

EN 388; EN 511

#### Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

#### Huomautus mainosteksti:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

## Tekninen kuvaus

Käsineen koko	11
EN 388 lävistyslujuus	1
Kylmäsuoja	Erittäin hyvä
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
silikoniton	ei
Istuvuus	Hyvä
EN 388 jatkorepäisylujuus	4
Sormituntuma	Kohtalainen
Hengittävyys	Hyvä
EN 388 viiltolujuus	2
Pinnoitemateriaali	Lateksi
Ei sisällä DMF:ää	ei
Öljypito	Hyvä
EN 388 hankauksenkestävyys	2
Märkäpito	Erittäin hyvä
Käsinetyyppi	Kylmyyssuojakäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	12
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Käyttöalue	Allround
Neulosteknologia	7G
Standardi	EN 511
EN 388	2241X
EN 511	02X
Rungon materiaali	puuvilla
Pinnoitus	Lateksi
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Väri	sininen / keltainen

CE	CE 2241
Paino	45 g
Tuotetyyppi	Kylmyyssuojakäsineet