

Garant**VCGW 160408 FN, MKD, Lastuamissärmän malli: NL****Tilaustiedot**

Tilausnumero	266000 NL
GTIN	4062406096281
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Malli:**

MKD - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät. Viiste pitkälastuisille ei-rautametalleille.

Käyttö:

Pintojen hienotyöstöön.

Suositus:

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäorsauspitimiä.

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 1600 m/min
Lastuava aine	MKD
Lastuamissyvyys a_p	0,01 - 0,2 mm
Lastuamissärmän malli	NL
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Syöttö f	0,005 - 0,1 mm/kierr,
Laji	MKD
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	VCGW 160408 FN
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä