

Garant**Hylsyavainsarja, Low Profile, 1/4 tuuman nelikulma 14 osaa, Osien määrä: 14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	630355 14
GTIN	4062406096342
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaisesti; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa **polyuretaanivaahtoalustassa** varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.

Etu:

- **Matala korkeus sopii erityisesti ahtaisiin työtilanteisiin.**
- **Tilaa säästyy jopa 50 % perinteisiin tuotteisiin verrattuna.**

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8.

Toimituksen sisältö:

Hylsy - 6-kulmaiset: 13 kpl koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Räikkä: 1 kpl nro 630357

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/4 tuuma
-----------------	-----------

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	4-14 mm
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Pakkaus	muovikotelo
Pituus	127 mm
Leveys	85 mm
Korkeus	47 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Lenkkiräikkäävain Tyyppi LOWPROFILE	630357 LOWPROFILE
-------------------------------------	-------------------