

Garant**Väljennyspora HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 32,6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	116620 32,6
GTIN	4062406097387
Tuoteluokka	11C

Kuvaus**Malli:**

Vahva sydänosa. Kestävä kierukkapora, parannettu ohjaus porauksessa.

Etu:

Soveltuu erityisesti muiden kuin pyöreiden reikien **väljennysporaukseen**. Epätarkasti kohdistetut reiät voidaan kohdistaa.

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

Huomautus:**Ota huomioon:**

Asianmukainen alkureiän Ø (ks. taulukko) ei saa alittua.

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Tekninen kuvaus

Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Terien lkm Z	3
Lastu-urien pituus L _c	185 mm
Kokonaispituus L	334 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	23 mm
suositeltu suurin poraussyvyys L ₂	136,1 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,3 mm/kierr,
Standardi	DIN 343
Morsekartio MK koko	4

Nimellis-Ø D _c	32,6 mm
Kärkikulma	120 astetta
Varsi	Morsekartio
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Sisäjähdytys	ei
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	10 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	12 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	25 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		