

**Porauspää, terävä kärki HSS, TiN, Ø D: 48mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 232282 48 |
| GTIN | 4062406096823 |
| Tuoteluokka | 22F |

Kuvaus**Malli:**

Vaihdeettavat HSS-terät yleiskäyttöön. Ei jälkihiontaa.

Varustettu lastunmurtajalla. Teroitettu terä parantaa vakautta ja itsekeskittymistä.

Rei'ille tarkkuuteen IT10 asti.

Huomautus:

Muita kokoja, TKM-terillä ja 180°-terillä varustettu malli on saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------|
| Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ² | 0,25 mm/kierr, |
| Syöttö f INOXissa > 900 N/mm ² | 0,28 mm/kierr, |
| perusrungon tyyppiin | 48 |
| Ø D | 48 mm |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 |
| Pinnoitus | TiN |
| Kärkikulma | 132 astetta |
| Laji | TiN |

| | |
|---------------|------------------------|
| Lastuava aine | HSS |
| Terien lkm Z | 2 |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 180 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 130 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 100 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 45 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 45 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 30 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 25 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 22 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 22 m/min | M |
| GG(G) | soveltuu | 45 m/min | K |
| CuZn | soveltuu | 90 m/min | N |
| märkä enintään | soveltuu | | |