



Kylmyyssuojakäsinepari 1603 W, Käsineen koko: 8



Tilauksetiedot

Tilausnumero	094813 8
GTIN	4260144428481
Tuoteluokka	09H

Kuvaus

Malli:

1603 W. Saumaton kylmänsuojakäsine, jossa on **lateksipinnoite**. Karhennettu pinnoite antaa **erittäin hyvän tarttumispidon** työskenneltäessä öljyisten rakenneosien kanssa. **Hyvä näkyvyys** neonkeltaisen perusmateriaalin ansiosta.

Kuvaus mainosteksti:

1603 W. Saumaton kylmänsuojakäsine, jossa on **lateksipinnoite**. Karhennettu pinnoite antaa **erittäin hyvän tarttumispidon** työskenneltäessä öljyisten rakenneosien kanssa. **Hyvä näkyvyys** neonkeltaisen perusmateriaalin ansiosta.

Käyttö:

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

Käyttö mainosteksti:

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

Standardi:

EN 388; EN 511

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Huomautus mainosteksti:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

EN 388 lävistyslujuus	1
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Hengittävyys	Hyvä
Märkäpito	Erittäin hyvä
EN 388 viiltolujuus	2
Sormituntuma	Kohtalainen
Istuvuus	Hyvä
EN 388 hankauksenkestävyys	2
Öljypito	Hyvä
Ei sisällä DMF:ää	ei
Käsineen koko	8
Kylmäsuoja	Erittäin hyvä
silikoniton	ei
EN 388 jatkorepäisylujuus	4
Pinnoitemateriaali	Lateksi
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Kylmyyssuojakäsineet
Sisältö	12
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Käyttöalue	Allround
Neulosteknologia	7G
Standardi	EN 511
EN 388	2241X
EN 511	02X
Rungon materiaali	puuvilla
Pinnoitus	Lateksi
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Väri	sininen / keltainen

CE	CE 2241
Paino	45 g
Tuotetyyppi	Kylmyyssuojakäsineet