

**Porauspää, terävä kärki HSS, TiN, Ø D: 43mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232282 43
GTIN	4062406096779
Tuoteluokka	22F

Kuvaus**Malli:**

Vaihdeettavat HSS-terät yleiskäyttöön. Ei jälkihiontaa.

Varustettu lastunmurtajalla. Teroitettu terä parantaa vakautta ja itsekeskittymistä.

Rei'ille tarkkuuteen IT10 asti.

Huomautus:

Muita kokoja, TKM-terillä ja 180°-terillä varustettu malli on saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Syöttö f INOXissa > 900 N/mm ²	0,28 mm/kierr,
perusrungon tyyppiin	36
Ø D	43 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,25 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Pinnoitus	TiN
Kärkikulma	132 astetta
Laji	TiN

Lastuava aine	HSS
Terien lkm Z	2
Tuotetyyppi	Leikkuupala poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	180 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	130 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	100 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	45 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	45 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	22 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	22 m/min	M
GG(G)	soveltuu	45 m/min	K
CuZn	soveltuu	90 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		