

Garant**Hi5-pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213110 80/6
GTIN	4045197718501
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Kuvaus:**

Tehokas ja pehmeästi lastuava suuren syötön jyrsin.
Käy erittäin tasaisesti epätasaisen hammasjaon ansiosta.
Soveltuu myös alustavaan viimeistelyyn.
Kustannustehokkuutta käyttämällä 5-leikkuista kääntöterää.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Ø D ₃	60,6 mm
Sopiva kääntöterä	POMX 10T5..
enimmäisyöstösyvyys a _{p max}	2,2 mm
KiinnitysreiänØ	32 mm
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm

Terän Ø D _c	80 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Terien lkm Z	6
Sarja	Hi5
Asetuskulma κ	90 astetta
varren malli	reiällä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219889
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP