

**BENNING****Digitaaliset virtapihdit, Valmistajamerkintä: CM1-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	473305 CM1-2
GTIN	4014650440624
Tuoteluokka	47A

**Kuvaus****Malli:**

Tukeva ja ergonominen muovikotelo, jossa on valaistu LC-näyttö. Turvallinen vaihto- ja tasavirran mittaus virtapiiriä avaamatta. Mittaus- ja maksimiarvon lukeminen; suhteellinen mittaus.

**Käyttö:**

Digitaaliset huoltomittauslaitteet ovat monikäyttöisiä. Ne ovat hyvin turvallisia käyttää, ja niissä on lisätoimintoja.

**Standardi:**

**IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää paristot, mittausjohdot, pienen suojalaukun ja käyttöohjeen.

**Tekninen kuvaus**

Vaihtovirta AC	0,1 A – 400 A
Perustarkkuus	1 %
Pihtien enimmäiskärkiväli	30 mm
Tasajännite DC	0,1 V – 600 V

Vastus	0,1 $\Omega$ – 20 M $\Omega$
Ylijänniteluokka	CAT III 600 V
Vaihtojännite AC	0,1 V – 600 V
Mittaustapa	RMS
Tallennustoiminto	5
Valmistajamerkintä	CM1-2
akustinen johtavuustesti	0 – 20 $\Omega$
Näyttöalueen yläraja	2000
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Virtalähde	2x 081561 LR3
Kalibrointi	I4
Tuotetyyppi	Virtapihdit

## Palvelut

DAkkS-kalibrointiVirtapihdit Tyyppi D	027060 D
KalibrointiVirtapihdit Tyyppi D	027050 D

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
Mittajohdot Mittauskärjen $\varnothing$ 4 mm	473308 4
Mittajohdot Mittauskärjen $\varnothing$ 2 mm	473308 2