

BENNING**Digitaaliset virtapihdit, Valmistajamerkintä: CM2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	473305 CM2
GTIN	4014651000810
Tuoteluokka	47A

Kuvaus**Malli:**

Tukeva ja ergonominen muovikotelo, jossa on valaistu LC-näyttö. Turvallinen vaihto- ja tasavirran mittaus virtapiiriä avaamatta. Mittaus- ja maksimiarvon lukeminen; suhteellinen mittaus.

Käyttö:

Digitaaliset huoltomittauslaitteet ovat monikäyttöisiä. Ne ovat hyvin turvallisia käyttää, ja niissä on lisätoimintoja. Sopii pienempien virtausten mittaamiseen.

Standardi:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Toimituksen sisältö:

Sisältää paristot, mittausjohdot, pienen suojalaukun ja käyttöohjeen.

Kalibrointi: I4

Näyttöalueen yläraja: 4000

Perustarkkuus: 0,5 %

akustinen johtavuustesti: 0 – 50 Ω

Mittaustapa: TRUE RMS (AC)

Tallennustoiminto: HOLD, MAX

Vaihtojännite AC: 1 mV – 600 V

Tekninen kuvaus

Näyttöalueen yläraja	4000
Vastus	0,1 Ω – 40 M Ω
Tallennustoiminto	HOLD, MAX
Pihtien enimmäiskärkiväli	25 mm
Valmistajamerkintä	CM2
Vaihtovirta AC	100 mA – 300 A
akustinen johtavuustesti	0 – 50 Ω
Mittaustapa	TRUE RMS (AC)
Tasajännite DC	0,1 mV – 600 V
Ylijänniteluokka	CAT III 300 V
Vaihtojännite AC	1 mV – 600 V
Tasavirta DC	10 mA – 300 A
Perustarkkuus	0,5 %
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Virtalähde	2x 081561 LR3
Kalibrointi	I4
Tuotetyyppi	Virtapihdit

Palvelut

Kalibrointi Virtapihdit Tyyppi D	017720 D
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
DAkS-kalibrointi Virtapihdit Tyyppi D	016790 D
DAkS-kalibrointi Virtapihdit Tyyppi D	027060 D
Kalibrointi Virtapihdit Tyyppi D	027050 D

Tarvikkeet

Alkalimanganiparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081556 LR3
Alkalimanganiparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
Mittajohdot Mittauskärjen Ø 2 mm	473308 2
Mittajohdot Mittauskärjen Ø 4 mm	473308 4