

Garant**Hi5-pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213110 50/4
GTIN	4045197718471
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Kuvaus:**

Tehokas ja pehmeästi lastuava suuren syötön jyrsin.
Käy erittäin tasaisesti epätasaisen hammasjaon ansiosta.
Soveltuu myös alustavaan viimeistelyyn.
Kustannustehokkuutta käyttämällä 5-leikkuista kääntöterää.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
enimmäisyöstösyvyys $a_{p max}$	2,2 mm
Ø D_3	30,6 mm
Sopiva kääntöterä	POMX 10T5..

Terän Ø D _c	50 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Terien lkm Z	4
Sarja	Hi5
Asetuskulma κ	90 astetta
varren malli	reiällä
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219889