

**KERN****Taskuvaaka, tyyppi TGC, Enimmäispunnitusalue: 150g**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	479446 150
GTIN	4045761217522
Tuoteluokka	47D

## Kuvaus

### Malli:

- Taaraustoiminto, taarausnäppäin.
- Säättöohjelma CAL: suuri tarkkuus.

Liteä taskuvaaka, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu punnituslevy ja kätevä taara-astia. Taustavalaistu LCD-näyttö mahdollistaa punnitusarvon helpon lukemisen.

### Toimituksen sisältö:

Sis. 2 paristoa nro 081560 koko CR2032.

## Tekninen kuvaus

Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Korkeus	18 mm
Leveys	100 mm
Enimmäispunnitusalue	150 g
Lukema	0,01 g
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Syvyys	130 mm

Nettopaino	0,18 kg
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Kalibrointi	K2
Tuotetyyppi	Pienvaaka

## Palvelut

DAkS-kalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50	027710 50
KalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50 kg	027700 50

## Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
--	---------------