

KERN**Nosturivaaka tyyppi HFD, Enimmäispunnitusalue: 6000kg****Tilastiedot**

Tilausnumero	479439 6000
GTIN	4045761202771
Tuoteluokka	47D

Kuvaus**Malli:**

LED-näyttö, jonka tausta valaistu, mukavaan lukemiseen myös pidemmältä etäisyydeltä. Painotiedon pitotoiminto näyttöarvon pitoon.

Kestävä, suuriresoluutioinen nosturivaaka 12 tonniin saakka. Numerokorkeus 30 mm. Akun käyttöaika noin 30 tuntia.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kauko-ohjaimen 2 paristolla nro 081561, koko LR3. Vaaka sis. akun ja verkkolaitteen.

Tekninen kuvaus

Kotelon korkeus	129 mm
Virheraja enimmäisarvosta	0,2 %
Käyttölämpötila	-10 - 40 °C
Nettopaino	15 kg
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Lukema	500 g

Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Kotelon leveys	194 mm
Kokonaispituus	477 mm
Kotelon syvyys	145 mm
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Ylemmän punnitusalueen lukema	2000 g
Keskimmäisen punnitusalueen lukema	1000 g
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Riippu-/nostinvaaka

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------