

KERN**Taskuvaaka, tyyppi TGC, Enimmäispunnitusalue: 1000g**

Tilaustiedot

Tilausnumero	479446 1000
GTIN	4045761214255
Tuoteluokka	47D

Kuvaus

Malli:

- Taaraustoiminto, taarausnäppäin.
- Säättöohjelma CAL: suuri tarkkuus.

Litteä taskuvaaka, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu punnituslevy ja kätevä taara-astia. Taustavalaistu LCD-näyttö mahdollistaa punnistusarvon helpon lukemisen.

Toimituksen sisältö:

Sis. 2 paristoa nro 081560 koko CR2032.

Tekninen kuvaus

Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Enimmäispunnitusalue	1000 g
Leveys	100 mm
Syvyys	130 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Korkeus	18 mm
Lukema	1 g

Nettopaino	0,18 kg
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Kalibrointi	K2
Tuotetyyppi	Pienvaaka

Palvelut

DAkS-kalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50	027710 50
KalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50 kg	027700 50

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
--	---------------