

**KERN****Nosturivaaka tyyppi HFD, Enimmäispunnitusalue: 3000kg****Tilaustiedot**

Tilausnumero	479439 3000
GTIN	4045761202764
Tuoteluokka	47D

**Kuvaus****Malli:**

LED-näyttö, jonka tausta valaistu, mukavaan lukemiseen myös pidemmältä etäisyydeltä. Painotiedon pitotoiminto näyttöarvon pitoon.

Kestävä, suuriresoluutioinen nosturivaaka 12 tonniin saakka. Numerokorkeus 30 mm. Akun käyttöaika noin 30 tuntia.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kauko-ohjaimen 2 paristolla nro 081561, koko LR3. Vaaka sis. akun ja verkkolaitteen.

**Tekninen kuvaus**

Nettopaino	10 kg
Käyttölämpötila	-10 - 40 °C
Lukema	200 g
Kokonaispituus	421 mm
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Kotelon leveys	194 mm

Kotelon korkeus	129 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Virheraja enimmäisarvosta	0,2 %
Kotelon syvyys	145 mm
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Ylemmän punnitusalueen lukema	1000 g
Keskimmäisen punnitusalueen lukema	500 g
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Riippu-/nostinvaaka

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------