

KERN**Tasovaaka, tyyppi EOC, Enimmäispunnitusalue: 60kg**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 479606 60 |
| GTIN | 4045761192317 |
| Tuoteluokka | 47D |

Kuvaus

Malli:

- Kestävää ruostumattomasta teräksestä valmistettua tasovaaka voi käyttää paketti-, teollisuus- ja kappalelaskuvaakana.
- Kaksiosainen vaaka, jossa lukeman automaattinen vaihto (tarkempi lukema punnitusalueen alemmessa puoliskossa).
- Näyttöyksikön merkkikorkeus 24 mm; näyttöyksikkö voidaan irrottaa vaa'asta ja asettaa tai asentaa muualle pitkällä joustavalla johdolla.
- Suuri liikkuvuus valinnaisen akkukäytön ja kompaktin rakenteen ansiosta.
- Optinen ja akustinen signaali tukevat annostelua tai lajittelua toleranssialueella.
- Prosenttimääritys: Tukee vaaitusta määrättyyn arvoon (100 %) ja tästä asetusarvosta poikkeavien arvojen määrittämistä.
- Kappalelaskenta: Suurien kappalemäärien nopea selvittäminen yksinkertaisen laskentatoiminnon kautta. Vertailukappalemääräksi voi valita 5, 10, 25 tai 50 kpl.
- Säättöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen tarkistuspaino pyynnöstä).

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkoadapterin, pöytäjalustan ja seinäkiinnikkeen, suojuksen.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Kalibrointi | K2 |
| Toistettavuus | 20 g |
| Enimmäispunnitusalue | 0 - 60 kg |
| Kappalepaino vähintään | 20 g |
| Vakautumisaika | 2 s |
| Ylemmän punnitusalueen lukema | 20 g |
| Nettopaino | 5,2 kg |
| Punnituslevyn mitta | 300×300 mm |
| Valmistajamerkintä | Tyyppi EOC |
| Lukema | 10 g |
| IP-suojaluokka | IP 65 |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen |
| Liitäntä | RS232C-liitäntä |
| Tuotetyyppi | tasovaaka |

Palvelut

| | |
|--|------------|
| KalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 100 kg | 027700 100 |
| DAkS-kalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 180 | 027710 180 |