

KERN**Tasovaaka, tyyppi EOC, Enimmäispunnitusalue: 35kg**

Tilaustiedot

Tilausnumero	479606 35
GTIN	4045761192409
Tuoteluokka	47D

Kuvaus

Malli:

- Kestävää ruostumattomasta teräksestä valmistettua tasovaaka voi käyttää paketti-, teollisuus- ja kappalelaskuvaakana.
- Kaksiosainen vaaka, jossa lukeman automaattinen vaihto (tarkempi lukema punnitusalueen alemmessa puoliskossa).
- Näyttöyksikön merkkikorkeus 24 mm; näyttöyksikkö voidaan irrottaa vaa'asta ja asettaa tai asentaa muualle pitkällä joustavalla johdolla.
- Suuri liikkuvuus valinnaisen akkukäytön ja kompaktin rakenteen ansiosta.
- Optinen ja akustinen signaali tukevat annostelua tai lajittelua toleranssialueella.
- Prosenttimääritys: Tukee vaaitusta määrättyyn arvoon (100 %) ja tästä asetusarvosta poikkeavien arvojen määrittämistä.
- Kappalelaskenta: Suurien kappalemäärien nopea selvittäminen yksinkertaisen laskentatoiminnon kautta. Vertailukappalemääräksi voi valita 5, 10, 25 tai 50 kpl.
- Säättöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen tarkistuspaino pyynnöstä).

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkoadapterin, pöytäjalustan ja seinäkiinnikkeen, suojuksen.

Tekninen kuvaus

Toistettavuus	10 g
Vakautumisaika	2 s
Nettopaino	5,2 kg
Valmistajamerkintä	Tyyppi EOC
Enimmäispunnitusalue	0 - 35 kg
Kappalepaino vähintään	10 g
Lukema	5 g
Punnituslevyn mitta	300×300 mm
Kalibrointi	K2
Ylemmän punnitusalueen lukema	10 g
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Tuotetyyppi	tasovaaka

Palvelut

KalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50 kg	027700 50
DAkS-kalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50	027710 50