

KERN**Tasovaaka, tyyppi EOC, Enimmäispunnitusalue: 60Lkg**

Tilaustiedot

Tilausnumero	479606 60L
GTIN	4045761192300
Tuoteluokka	47D

Kuvaus

Malli:

- Kestävää ruostumattomasta teräksestä valmistettua tasovaaka voi käyttää paketti-, teollisuus- ja kappalelaskuvaakana.
- Kaksiosainen vaaka, jossa lukeman automaattinen vaihto (tarkempi lukema punnitusalueen alemmessa puoliskossa).
- Näyttöyksikön merkkikorkeus 24 mm; näyttöyksikkö voidaan irrottaa vaa'asta ja asettaa tai asentaa muualle pitkällä joustavalla johdolla.
- Suuri liikkuvuus valinnaisen akkukäytön ja kompaktin rakenteen ansiosta.
- Optinen ja akustinen signaali tukevat annostelua tai lajittelua toleranssialueella.
- Prosenttimääritys: Tukee vaaitusta määrättyyn arvoon (100 %) ja tästä asetusarvosta poikkeavien arvojen määrittämistä.
- Kappalelaskenta: Suurien kappalemäärien nopea selvittäminen yksinkertaisen laskentatoiminnon kautta. Vertailukappalemääräksi voi valita 5, 10, 25 tai 50 kpl.
- Säättöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen tarkistuspaino pyynnöstä).

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkoadapterin, pöytäjalustan ja seinäkiinnikkeen, suojuksen.

Tekninen kuvaus

Vakautumisaika	2 s
Kappalepaino vähintään	20 g
Valmistajamerkintä	Tyyppi EOC
Ylemmän punnitusalueen lukema	20 g
Kalibrointi	K2
Lukema	10 g
Enimmäispunnitusalue	0 - 60 kg
Punnituslevyn mitta	500×400 mm
Toistettavuus	20 g
Nettopaino	9 kg
IP-suojaluokka	IP 65
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Tuotetyyppi	tasovaaka

Palvelut

KalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 100 kg	027700 100
DAkS-kalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 180	027710 180