

**KERN****Tasovaaka, tyyppi IOC Kalibrointihyväsyntä, Enimmäispunnitusalue: 30kg**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	479608 30
GTIN	4045761207271
Tuoteluokka	47D

## Kuvaus

### Malli:

- **Kestävää ruostumattomasta teräksestä valmistettua tasovaakaa voi käyttää paketti-, teollisuus- ja kappalelaskuvaakana.**
- **Kaksiosainen vaaka, jossa lukeman automaattinen vaihto (tarkempi lukema punnitusalueen alemmessa puoliskossa).**
- **Näyttöyksikön merkkikorkeus 24 mm; näyttöyksikkö voidaan irrottaa vaa'asta ja asettaa tai asentaa muualle pitkällä joustavalla johdolla.**
- **Suuri liikkuvuus valinnaisen akkukäytön ja kompaktin rakenteen ansiosta.**
- **Optinen ja akustinen signaali tukevat annostelua tai lajittelua toleranssialueella.**
- **Prosenttimääritys: Tukee vaatusta määrättyyn arvoon (100 %) ja tästä asetusarvosta poikkeavien arvojen määrittämistä.**
- **Kappalelaskenta: Suurien kappalemäärien nopea selvittäminen yksinkertaisen laskentatoiminnon kautta. Vertailukappalemääräksi voi valita 5, 10, 25 tai 50 kpl.**
- **Säätöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen tarkistuspaino pyynnöstä).**

Tasovaaka, **kalibrointihyväsyntä** (Valinnainen kalibrointi tilattavissa numerolla 479609.)  
Lukuisat (valinnaiset) dataliitännät mahdollistavat punnustustietojen helpon siirron. Valinnaiset ainesosat saatavilla: Erillinen muisti tyhjän astian ja ohjeen ainesosien painolle (Netto-Total).

### Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

### Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkoadapterin, pöytäjalustan ja seinäkiinnikkeen, suojuksen.

**Erikoistarvike:**

Kalibrointi nro 479609 koko 30

**Huomautus:**

Asianmukainen kalibrointi vaatii vaa'an sijoituspaikan tietoa. Tilaa kalibrointi 479609 ja ilmoita sijoituspaikka.

## Tekninen kuvaus

Enimmäispunnitusalue	0 - 30 kg
Lukema	5 g
Nettopaino	5,2 kg
Punnituslevyn mitta	400×300 mm
Ylemmän punnitusalueen lukema	10 g
Vakautumisaika	2 s
Valmistajamerkintä	Tyyppi IOC
Toistettavuus	10 g
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Kappalepaino vähintään	10 g
IP-suojaluokka	IP 65
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Tuotetyyppi	tasovaaka

## Palvelut

KalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50 kg	027700 50
DAkS-kalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50	027710 50