

KERN**Tasovaaka, tyyppi IOC Kalibrointihyväsyntä, Enimmäispunnitusalue: 150kg****Tilaustiedot**

Tilausnumero	479608 150
GTIN	4045761207196
Tuoteluokka	47D

Kuvaus**Malli:**

- **Kestävää ruostumattomasta teräksestä valmistettua tasovaakaa voi käyttää paketti-, teollisuus- ja kappalelaskuvaakana.**
- **Kaksiosainen vaaka, jossa lukeman automaattinen vaihto (tarkempi lukema punnitusalueen alemmessa puoliskossa).**
- **Näyttöyksikön merkkikorkeus 24 mm; näyttöyksikkö voidaan irrottaa vaa'asta ja asettaa tai asentaa muualle pitkällä joustavalla johdolla.**
- **Suuri liikkuvuus valinnaisen akkukäytön ja kompaktin rakenteen ansiosta.**
- **Optinen ja akustinen signaali tukevat annostelua tai lajittelua toleranssialueella.**
- **Prosenttimääritys: Tukee vaaitusta määrättyyn arvoon (100 %) ja tästä asetusarvosta poikkeavien arvojen määrittämistä.**
- **Kappalelaskenta: Suurien kappalemäärien nopea selvittäminen yksinkertaisen laskentatoiminnon kautta. Vertailukappalemääräksi voi valita 5, 10, 25 tai 50 kpl.**
- **Säätöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen tarkistuspaino pyynnöstä).**

Tasovaaka, **kalibrointihyväsyntä** (Valinnainen kalibrointi tilattavissa numerolla 479609.)
Lukuisat (valinnaiset) dataliitännät mahdollistavat punnustustietojen helpon siirron. Valinnaiset ainesosat saatavilla: Erillinen muisti tyhjän astian ja ohjeen ainesosien painolle (Netto-Total).

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkoadapterin, pöytäjalustan ja seinäkiinnikkeen, suojuksen.

Erikoistarvike:

Kalibrointi nro 479609 koko 300

Huomautus:

Asianmukainen kalibrointi vaatii vaa'an sijoituspaikan tietoa. Tilaa kalibrointi 479609 ja ilmoita sijoituspaikka.

Tekninen kuvaus

Lukema	20 g
Vakautumisaika	2 s
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Ylemmän punnitusalueen lukema	50 g
Toistettavuus	50 g
Enimmäispunnitusalue	0 - 150 kg
Punnituslevyn mitta	500×400 mm
Kappalepaino vähintään	50 g
Nettopaino	5,2 kg
Valmistajamerkintä	Tyyppi IOC
IP-suojaluokka	IP 65
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Tuotetyyppi	tasovaaka

Palvelut

KalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 150 kg	027700 150
DAkS-kalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 180	027710 180