

**Ansell****Käsinepari HyFlex® 11-423, Käsineen koko: 8****Tilastiedot**

Tilausnumero	094471 8
GTIN	10076490053441
Tuoteluokka	04P

**Kuvaus****Malli:**

HyFlex® 11-423. Kevyt käsine, jossa yhdistyvät erinomaisesti viiltosuojaus, öljynpitävyys ja parempi kestävyys. Vesipohjainen PU-nitriilipinnoite. Ei sisällä silikonia eikä DMF:ää. Kestää kuumuutta 100 °C:seen asti. Soveltuu erityisesti kuivien tai öljykalvopintaisten osien työstöön.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Öljypito	Hyvä
Märkäpito	Hyvä
Ei sisällä DMF:ää	kyllä
EN 388 lävistyslujuus	2
Käsineen koko	8

Istuvuus	Erittäin hyvä
Pinnoitemateriaali	PU/nitriili
silikoniton	kyllä
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Sormituntuma	Hyvä
EN 388 hankauksenkestävyys	4
EN 388 jatkorepäisylujuus	3
EN 388 viiltolujuus	3
Hengittävyys	Hyvä
Sarja	HyFlex®
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifiointi
Neulosteknologia	13G
EN 388	4X32B
EN 407	X1XXXX
Rungon materiaali	INTERCEPT™
Pinnoitus	PU/nitriili
Materiaali	PU/nitriili
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	harmaa/lime
Standardi	EN 407
Paino	30 g
Pituus	225 mm

Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	B
Tuotetyppi	Leikkaussuojakäsineet