



Slim-ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, Classic, täyseristys, Torx®-profiili: TX10



Tilaustiedot

Tilausnumero	625753 TX10
GTIN	7610733278312
Tuoteluokka	63D

Kuvaus

Malli:

Kahva, jossa käsiystävällinen, pitävä elastomeeripinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenaa. **Terä** PB Swiss Tools -erikoisesta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Kahva ja terä **täyseristetty 1 000 volttiin saakka standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**.

Pienempi teränhalkaisija ja integroitu suojaeristys syvällä olevia ruuvi- ja jousielementtejä varten (terän \varnothing = eristeen \varnothing terän etuosassa).

Tekninen kuvaus

Torx®-profiili	TX10
Kokonaispituus	165 mm
Terän pituus	70 mm
Irrotusprofiili	Ruuvinväänin TORX®-ruuveille
Sarja	Classic VDE
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Terän materiaali	PB Swiss Tools -erikoiseseos
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta