



Sähköasentajan Slim-ruuvitaltta urakantaruuveille, Classic täyseristys, Terän leveys b: 4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	663003 4
GTIN	7610733278350
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

Varsi ja terä **täyseristetyt 1000 volttiin asti standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201** mukaisesti.

Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

Kapea kahva, jossa on ihoystävällinen elastomeeripinta ja jonka sisus on erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenä. Kahva on erityisen pintarakenteensa ansiosta luistamaton myös kostein tai öljyisin käsin.

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Pienempi teränhalkaisija ja integroitu suojaeristys syvällä olevia ruuvi- ja jousielementtejä varten (terän \varnothing = eristeen \varnothing terän etuosassa).

Terät, joissa on kartiomaiset teräosat, sovitettuna ruuvinuran standardimittoihin. Täysin eristetty, eristyksen läpilyöntikestävyyttä kestävä monin kerroin VDE:n määräämän vähimmäistarkastusjännitteen. Jokaisen ruuvitaltan sähkönjohtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

Sähköasentajan ruuvitaltat ovat pitkäikäisiä, kun käytetään ruuvitalttoja, jotka sopivat tarkasti standardoituihin ruuviuriin. (katso taulukko-osa). Oikeankokoista ruuvitalttaa käyttämällä ehkäistään ruuviurien vaurioituminen.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	195 mm
Terän paksuus a	0,8 mm
Terän leveys b	4 mm

Terän pituus	100 mm
Terän nimitys	3
Sarja	Classic VDE
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta