



Sähköasentajan Slim-ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Classic täyseristys, Ristikantakoko: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	668372 1
GTIN	7610733278398
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

Varsi ja terä **täyseristetyt 1000 volttiin asti standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201** mukaisesti. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

Kapea kahva, jossa on ihoystävällinen elastomeeripinta ja jonka sisus on erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenaa. Kahva on erityisen pintarakenteensa ansiosta luistamaton myös, kun kädet ovat märät tai öljyiset.

Terä PB Swiss Tools -erikoisesta, joka on sekä erittäin kovaa että erityisen sitkeää.

Pienempi teränhalkaisija ja integroitu suojaeristys syvällä olevia ruuvi- ja jousielementtejä varten (terän \varnothing = eristeen \varnothing terän etuosassa).

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

Tekninen kuvaus

Ristikantakoko	1
Ruuveille, joiden \varnothing on	2,1 – 3 mm
Terän pituus	80 mm
Kokonaispituus	175 mm
Sarja	Classic VDE
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	Ruuvinväänin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

