



Sähköasentajan Slim-ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Classic täyseristys, Ristikantakoko: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	668372 2
GTIN	7610733278404
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

Varsi ja terä **täyseristetyt 1000 volttiin asti standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201** mukaisesti. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

Kapea kahva, jossa on ihoystävällinen elastomeeripinta ja jonka sisus on erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenaa. Kahva on erityisen pintarakenteensa ansiosta luistamaton myös, kun kädet ovat märät tai öljyiset.

Terä PB Swiss Tools -erikoisesta, joka on sekä erittäin kovaa että erityisen sitkeää.

Pienempi teränhalkaisija ja integroitu suojaeristys syvällä olevia ruuvi- ja jousielementtejä varten (terän \varnothing = eristeen \varnothing terän etuosassa).

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

Tekninen kuvaus

Terän pituus	100 mm
Ristikantakoko	2
Kokonaispituus	205 mm
Ruuveille, joiden \varnothing on	3,1 – 5,2 mm
Sarja	Classic VDE
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	Ruuvinväänin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

