

BENNING**Laitetestaaja, Tyyppi: ST725****Tilaustiedot**

Tilausnumero	473400 ST725
GTIN	4014651503168
Tuoteluokka	47A

Kuvaus**Malli:**

Testattaessa verkkovirrasta riippuvaisilla kytkentälaitteilla varustettuja koneita kuten elektroniikkaohjauksella varustettuja laitteita/työkaluja, informaatio- ja viestintätekniisiä laitteita sekä laitteita, jotka voidaan tarkastaa täydellisesti vain verkkovirran avulla, joudutetaan noudattaa VDE 0701-0702, DGUV määräys 3.

Käyttö:

Testauksen automaattinen kulku hyvä-/huono-näytöllä luokan I, II ja III laitteille, sekä johdintesteille. VDE-raja-arvot on asetettu valmiiksi. **Mittausarvomisti** 999 testiprojektia varten luettavissa mikro-**USB**-liitännän kautta. Latausohjelma testauspöytäkirjan laatimiseen MS Excel -muodossa. Sisäänrakennettu tosiaikakello mittausarvojen tallentamiseen testin päivämäärällä varustettuna. Suojamaajohdin-/kosketusvirta jäännösvirtamittauksen, suoran mittauksen (verkkokäyttö) ja varavuotovirtamenetelmän (akkukäyttö) avulla.

Toimituksen sisältö:

Sisältää laukun, tarttumapuristimella varustetun testijohdon, verkkoliitäntäjohdon, kylmälaitejohdon, paristot 6x nro 081561 LR6, mikro-USB-kaapelin, latausohjelmiston (CD) ja käyttöohjeen.

Erikoistarvike:

Kirjoitin

Tekninen kuvaus

Maadoitusjohdinvastus	0,05 - 20 Ω
Jännite	50 - 270 V
FI/RCD-suojakytkin, koetusvirta	30 - 150 mA
Korkeus	55 mm
Valmistajamerkintä	ST725
Testivirta	\pm 200 (DC) mA
Testijännite	250 / 500 (DC) V
Pituus	270 mm
Leveys	115 mm
Eristysvastus	0,1 - 20 M Ω
Maadoitusjohdin- / kosketusvirta	0,1 - 20 mA
Paino	1,1 kg
Sisältyvien paristojen lukumäärä	6
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Liitäntä	USB-liitäntä
Kalibrointi	I10
Tuotetyyppi	Yleismittari

Palvelut

KalibrointiTarkistuslaite VDE 0701 / 0702 Tyyppi S

027140 S