

Garant**Hylsyavainsarja, 1/2 tuumaa, Työkalujen lukumäärä: 32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	953857 32
GTIN	4062406097257
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Malli:**

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953857: 1 kpl

GARANT-räikkä, suuntaa vaihtava, nro 640025 koko 1/2: 1 kpl

GARANT-jatkokappale, nro 641029 koko 75; 125; 250: kutakin 1 kpl

GARANT-T-kahva nro 641329 koko 295: 1 kpl

GARANT-nivel, nro 641629 koko 1/2: 1 kpl

GARANT-kuusiokulmainen hylsy, nro 642229 koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: kutakin 1 kpl

GARANT-kuusiokärkihylsy, nro 643229 koot 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Leveys	250 mm
Leveys G	10
Paino	4,26 kg
Työkalujen lukumäärä	32
Syvyys G	24

Syvyys	600 mm
Malli	hylsyavainten kanssa
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	10×24
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

T-väännin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 295 mm	641329 295
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 7 mm	643229 7
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 32 mm	642229 32
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi 1/2	640025 1/2
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 4 mm	643229 4
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm	642229 21
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641029 130
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641029 255
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 24 mm	642229 24
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953857	952001 953857
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 8 mm	643229 8
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 5 mm	643229 5
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 10 mm	643229 10
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm	642229 17
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 22 mm	642229 22

Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm	642229 16
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm	642229 19
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 10 mm	642229 10
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 13 mm	642229 13
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 30 mm	642229 30
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 11 mm	642229 11
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 6 mm	643229 6
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 14 mm	643229 14
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 34 mm	642229 34
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 27 mm	642229 27
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 8 mm	642229 8
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 75 mm	641029 75
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 18 mm	642229 18
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 12 mm	642229 12
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 12 mm	643229 12
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 15 mm	642229 15
Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 14 mm	642229 14
Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641629 1/2