

Garant**Pariovisarja, Hyötysyvyys 1350 mm, Sopii hyllykkökorkeudelle: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	993321 2000
GTIN	4062406097929
Tuoteluokka	91W

Kuvaus**Malli:**

Pariovet sisäpuolelta vahvistettuja - lukittavissa kääntökahvan avulla **nastasynterilukolla**. Muuntaminen muihin GARANT-lukitusjärjestelmiin on mahdollista. Pariovien takana olevat hyllymoduulit voidaan varustaa vetoalustoilla. Oven avautumiskulma 180° mahdollistaa vetoalustojen vaivattoman ulosvetämisen.

Pintakäsittely:

Kehys vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Tekninen kuvaus

Sopii hyllykkökorkeudelle	2000 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Korkeus	2000 mm
Oven etuosat	teräslevysaranaovi
Materiaalin paksuus	1,5 mm

Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	Hyötisyvyys 1350 mm
Leveys	1020 mm
Syvyys	80 mm
sopii hyllykön hyötyleveydelle	920 mm
Tuotetyyppi	Pariovi