

Garant**Pariovisarja, Hyötysyvyys 950 mm, Sopii hyllykkökorkeudelle: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	993331 2000
GTIN	4062406097943
Tuoteluokka	91W

Kuvaus**Malli:**

Pariovet sisäpuolelta vahvistettuja - lukittavissa kääntökahvan avulla **nastasynterilukolla**. Muuntaminen muihin GARANT-lukitusjärjestelmiin on mahdollista. Pariovien takana olevat hyllymoduulit voidaan varustaa vetoalustoilla. Oven avautumiskulma 180° mahdollistaa vetoalustojen vaivattoman ulosvetämisen.

Pintakäsittely:

Kehys vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Tekninen kuvaus

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Oven etuosat	teräslevysaranaovi
Sopii hyllykkökorkeudelle	2000 mm
Korkeus	2000 mm
Käyttöalue	Hylly raskaille tavaroille

Materiaalin paksuus	1,5 mm
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	Hyötysyvyys 950 mm
Leveys	1420 mm
Syvyys	80 mm
sopii hyllykön hyötyleveydelle	1320 mm
Tuotetyyppi	Pariovi