

Garant

Vetoalusta hyllyihin, Hyötysyvyys 950 mm, Hyllytason pituus ulos vedettäessä: 70%

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	993111 70
GTIN	4062406097707
Tuoteluokka	91W

Kuvaus**Malli:**

Vetoalusta, **3 sivulla vierintäreunus** (35 mm korkea) ja käytännöllinen **työntökahva**.
Asennus 50 mm välein mahdollista. Vetoalusta voidaan asentaa myös pariovien taakse.

Yksittäisulosvetoeste – toimii, kun vetoalusta siirtyy juoksukiskolle. **Tämän lisäksi pultti lukitsee alustan sivusuunnassa** juoksukiskoihin. Tämä lukitus tapahtuu, kun vetoalusta on työnnetty sisään. Lukitus vapautetaan vetämällä työntökahvan alla olevasta kahvasta (käyttö yhdellä kädellä). Vetoalustan ollessa täysin ulosvedettynä se lukkiutuu uudelleen juoksukiskoihin (kaksoislukitus). Vetoalustalle voidaan asettaa tavaroita nosturia käyttäen, koska vetoalusta on lukittuna. **Kantokyky 1000 kg** kuorman jakautuessa tasaisesti. Vetoalustoissa on merkintä niiden kantokyvystä.

Pintakäsittely:

Antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**

Huomautus:

Säilytysalusta Multiplex-pyökki nro 993170 voidaan asettaa vetoalustaan.

Tekninen kuvaus

Ulosvetotason kantavuus	1000 kg
Vetoalustan rakennekorkeus	300 mm
Hyllytason pituus ulos vedettäessä	70 %

Käyttöalue	Hylly raskaille tavaroille
Materiaalin paksuus	1,5 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	1000 kg
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	Hyötysyvyys 950 mm
Korkeus	300 mm
Leveys	1320 mm
Syvyys	900 mm
Hyötykorkeus	35 mm
Hyötyleveys	1240 mm
Hyötysyvyys	800 mm
hyllytason hyötyleveydelle	1320 mm
Tuotetyyppi	Vetoalusta