

Garant

Lisähylly raskaille kuormille, 1 pylväskehys, 100 % ulosvedettävä taso, Hyötysyvyys 1350 mm, Korkeus: 2500mm

**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 993411 2500 |
| GTIN | 4062406097998 |
| Tuoteluokka | 91W |

Kuvaus**Malli:**

Pylväskehys C-profiilia, leveys 100 mm, varustettu **kolmella tai neljällä vetotasolla** (100 % ulosvedettävät). Reikäjärjestelmä, reikäväli 50 mm, ripustukseen. **Lukitustanko (useamman laatikon aukeamisen esto)**, kattolevy ja takaseinä (5-osainen).

Pintakäsittely:

Runko ja takaseinä vaaleanharmaa RAL 7035, ulosvedettävät hyllytasot antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

- Hyllyn pohjalevyt on kiinnitettävä lattiaan sopivilla kiinnitysvälineillä turvallisuuden takaamiseksi.
- Hyllyt voidaan varustaa sivuseinämillä nro 993260; 993270, pariovisarjoilla 993321; 993331 ja sähkötoimisilla rulo-ovilla nro 993310 – 993316.
- Kun yksi perushylly + 1 lisähylly on kuormitettu enimmäiskuormalla, lattiaan kohdistuu seuraava kuormitus: pistekuorma 2500 kg, pintapuristus 10 kg/cm², pintakuorma/m² 3290 kg/m².
- Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|--|
| Hyötykorkeus | 2390 mm |
| Ulosvedettävän hyllytason hyötykorkeus | 35 mm |
| Kattotason kantavuus | 500 kg |
| 100 % ulosvedettävien hyllytasojen lkm | 4 |
| Suurin lattiaan kohdistuva kuormitus | 4000 kg |
| Korkeus | 2500 mm |
| Ulosvetotason kantavuus | 1000 kg |
| Materiaalin paksuus | 2 mm |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 1000 kg |
| Kaapin rungon kantavuus sisällä | 4000 kg |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % |
| Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste |
| Korkeudensäätö portaittain | 50 mm |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotenimen määrite | Hyötisyvyys 1350 mm |
| Leveys | 1020 mm |
| Syvyys | 1370 mm |
| Hyötyleveys | 920 mm |
| Hyötisyvyys | 1350 mm |
| Ulosvedettävän hyllytason hyötyleveys | 830 mm |
| Ulosvedettävän hyllytason hyötisyvyys | 1200 mm |
| Kuormalavojen varastointi | Kuormalavojen pitkittäisvarastointi |
| Tuotetyyppi | Hylly raskaille tavaroille |