

**Garant**

**Perushylly raskaille kuormille, 2 pylväshehystä, 100 % ulosvedettävä taso, Hyötysyvyys 950 mm, Korkeus: 2500mm**

**Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 993421 2500   |
| GTIN         | 4062406098018 |
| Tuoteluokka  | 91W           |

**Kuvaus****Malli:**

Pylväshehys C-profiilia, leveys 100 mm, varustettu **kolmella tai neljällä vetotasolla** (100 % ulosvedettävät). Reikäjärjestelmä, reikäväli 50 mm, ripustukseen. **Lukitustanko (useamman laatikon aukeamisen esto)**, kattolevy ja takaseinä (5-osainen).

**Pintakäsittely:**

Runko ja takaseinä vaaleanharmaa RAL 7035, ulosvedettävät hyllytasot antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

- **Hyllyn pohjalevyt on kiinnitettävä lattiaan sopivilla kiinnitysvälineillä turvallisuuden takaamiseksi.**
- **Hyllyt voidaan varustaa sivuseinämillä nro 993260; 993270, pariovisarjoilla 993321; 993331 ja sähkötoimisilla rulo-ovilla nro 993310 – 993316.**
- **Kun yksi perushylly + 1 lisähylly on kuormitettu enimmäiskuormalla, lattiaan kohdistuu seuraava kuormitus: pistekuorma 2500 kg, pintapuristus 10 kg/cm<sup>2</sup>, pintakuorma/m<sup>2</sup> 3290 kg/m<sup>2</sup>.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

## Tekninen kuvaus

|   |  |
|---|--|
| Ulosvetotason kantavuus                                 | 1000 kg  |
| 100 % ulosvedettävien hyllytasojen lkm                  | 4  |
| Kattotason kantavuus                                    | 500 kg   |
| Hyötykorkeus  | 2390 mm  |
| Korkeus   | 2500 mm  |
| Ulosvedettävän hyllytason hyötykorkeus                  | 35 mm  |
| Suurin lattiaan kohdistuva kuormitus                    | 4000 kg  |
| Materiaalin paksuus                                     | 2 mm   |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus                    | 1000 kg  |
| Kaapin rungon kantavuus sisällä                         | 4000 kg  |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 %  |
| Vetolaatikon ulosveto                                   | Ulosvetoeste   |
| Korkeudensäätö portaittain                              | 50 mm  |
| Värivalikoima   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotenimen määrite                                      | Hyötysyvyys 950 mm   |
| Leveys  | 1520 mm  |
| Syvyys  | 970 mm   |
| Hyötyleveys   | 1320 mm  |
| Hyötysyvyys   | 950 mm   |
| Ulosvedettävän hyllytason hyötyleveys                   | 1240 mm  |
| Ulosvedettävän hyllytason hyötysyvyys                   | 800 mm   |
| Kuormalavojen varastointi                               | kuormalavojen poikittaisvarastointi                            |
| Tuotetyyppi   | Hylly raskaille tavaroille                                     |