

Garant

Perushylly raskaille kuormille, 2 pylväshehystä, 100 % ulosvedettävä taso, Hyötysyvyys 950 mm, Korkeus: 2000mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	993421 2000
GTIN	4062406098001
Tuoteluokka	91W

Kuvaus**Malli:**

Pylväshehys C-profiilia, leveys 100 mm, varustettu **kolmella tai neljällä vetotasolla** (100 % ulosvedettävät). Reikäjärjestelmä, reikäväli 50 mm, ripustukseen. **Lukitustanko (useamman laatikon aukeamisen esto)**, kattolevy ja takaseinä (4-osainen).

Pintakäsittely:

Runko ja takaseinä vaaleanharmaa RAL 7035, ulosvedettävät hyllytasot antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

- **Hyllyn pohjalevyt on kiinnitettävä lattiaan sopivilla kiinnitysvälineillä turvallisuuden takaamiseksi.**
- **Hyllyt voidaan varustaa sivuseinämillä nro 993260; 993270, pariovisarjoilla 993321; 993331 ja sähkötoimisilla rulo-ovilla nro 993310 – 993316.**
- **Kun yksi perushylly + 1 lisähylly on kuormitettu enimmäiskuormalla, lattiaan kohdistuu seuraava kuormitus: pistekuorma 2500 kg, pintapuristus 10 kg/cm², pintakuorma/m² 3290 kg/m².**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

Korkeus	2000 mm
Ulosvetotason kantavuus	1000 kg
Hyötykorkeus	1890 mm
100 % ulosvedettävien hyllytasojen lkm	3
Ulosvedettävän hyllytason hyötykorkeus	35 mm
Suurin lattiaan kohdistuva kuormitus	4000 kg
Kattotason kantavuus	500 kg
Materiaalin paksuus	2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	1000 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä	4000 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	50 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	Hyötisyvyys 950 mm
Leveys	1520 mm
Syvyys	970 mm
Hyötyleveys	1320 mm
Hyötisyvyys	950 mm
Ulosvedettävän hyllytason hyötyleveys	1240 mm
Ulosvedettävän hyllytason hyötisyvyys	800 mm
Kuormalavojen varastointi	kuormalavojen poikittaisvarastointi
Tuotetyyppi	Hylly raskaille tavaroille