


Garant

Perushylly raskaille kuormille, 2 pylväskehystä, 100 % ulosvedettävä taso, Hyötysyvyys 1350 mm, Korkeus: 2500mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	993401 2500
GTIN	4062406097974
Tuoteluokka	91W

Kuvaus**Malli:**

Pylväskehys C-profiilia, leveys 100 mm, varustettu **kolmella tai neljällä vetotasolla** (100 % ulosvedettävät). Reikäjärjestelmä, reikäväli 50 mm, ripustukseen. **Lukitustanko (useamman laatikon aukeamisen esto)**, kattolevy ja takaseinä (5-osainen).

Pintakäsittely:

Runko ja takaseinä vaaleanharmaa RAL 7035, ulosvedettävät hyllytasot antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

- **Hyllyn pohjalevyt on kiinnitettävä lattiaan sopivilla kiinnitysvälineillä turvallisuuden takaamiseksi.**
- **Hyllyt voidaan varustaa sivuseinämillä nro 993260; 993270, pariovisarjoilla 993321; 993331 ja sähkötoimisilla rulo-ovilla nro 993310 – 993316.**
- **Kun yksi perushylly + 1 lisähylly on kuormitettu enimmäiskuormalla, lattiaan kohdistuu seuraava kuormitus: pistekuorma 2500 kg, pintapuristus 10 kg/cm², pintakuorma/m² 3290 kg/m².**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus	2390 mm
Ulosvetotason kantavuus	1000 kg
Korkeus	2500 mm
Kattotason kantavuus	500 kg
100 % ulosvedettävien hyllytasojen lkm	4
Suurin lattiaan kohdistuva kuormitus	4000 kg
Ulosvedettävän hyllytason hyötykorkeus	35 mm
Materiaalin paksuus	2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	1000 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä	4000 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	50 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	Hyötisyvyys 1350 mm
Leveys	1120 mm
Syvyys	1370 mm
Hyötyleveys	920 mm
Hyötisyvyys	1350 mm
Ulosvedettävän hyllytason hyötyleveys	830 mm
Ulosvedettävän hyllytason hyötisyvyys	1200 mm
Kuormalavojen varastointi	kuormalavojen pitkittäisvarastointi
Tuotetyyppi	Hylly raskaille tavaroille