

**Garant****Kelavaunu, Tyyppi: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	918601 12
GTIN	4062406098070
Tuoteluokka	91P

**Kuvaus****Malli:**

**Runko** ja **päällirakenne** 4-kulmaista teräsputkea, teräslevyalusta. Ripustusreiät rungon etu- ja takapuolella (50 mm:n rasteri) lokeroalustojen kiinnitykseen, monitoimikisko jne. kokoa 1000 mm. **Kierreholkkit** rungon sisäpuolella reikälevyn asennusta varten. **4 kääntyvää pyörää** (niistä 2:ssa pysäköintijarru,  $\varnothing$  **125 mm**), jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite, pyöriin laakeroidut navat sekä iso työntökahva ja sen 2K-Haptoprene®-kuori huolehtivat turvallisesta käsittelystä.

**Käyttö:**

Vaunuun voi kiinnittää hyllytasoja, säiliölistoja, piirustuksenpitimiä, Multifix-kiskoja, poikkipalkkeja ja reikäseiniä, koko 1000.

**Toimituksen sisältö:**

1× 918590 koko 1700 materiaalivaunu,  
1× 918603 koko 950 poikkipalkki,  
6× 918604 koko 75 lisäkoukku 75 mm,  
6× 918604 koko 150 lisäkoukku 150 mm.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

**Tekninen kuvaus**

Paino	40 kg
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Leveys	1100 mm
Ripustusvälit	50 mm
Rullien materiaali	Jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite
Enimmäiskantokyky	200 kg
Pyörän Ø	125 mm
Leveys ilman kahvaa	1000 mm
Syvyys	700 mm
Hyötyleveys	920 mm
tyyppi	1700/12
Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä	2
Hyötykorkeus	1370 mm
Korkeus	1700 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Korkeudensäätö portaittain	50 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Kelavaunu

## Tarvikkeet

Työntökahva Väri BLACK	920135 BLACK
Lisäkoukku Hyötypituus 150 mm	918604 150
Ohjausrulla Tyyppi 1	920137 1
Poikkipalkki sopii hyötyleveydelle 920 mm	918603 920
Työntökahva Väri BLUE	920135 BLUE
Ohjausrulla Tyyppi 2	920137 2

Lisäkoukku Hyötypituus 75 mm

918604 75