

Garant**Asennusvaunu, varustettu läpinäkyvillä GARANT-säilytyslaatikoilla,
Avosäilytyslokeroiden määrä: 84****Tilaustiedot**

Tilausnumero	918595 84
GTIN	4062406098063
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Asennusvaunu nro 918590, koko 1300, varustettu läpinäkyvillä GARANT-säilytyslaatikoilla.

Runko ja päällirakenne 4-kulmaista teräsputkea, teräslevyalusta. Ripustusreiät rungon etu- ja takapuolella (50 mm:n rasteri) lokeroalustojen kiinnitykseen, monitoimikisko jne. kokoa 1000 mm. **Kierreholkkit** rungon sisäpuolella reikälevyn asennusta varten. **4 kääntyvää pyörää** (niistä 2:ssa pysäköintijarru, ø **125 mm**), jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite, pyöriin laakeroidut navat sekä iso työntökahva ja sen Haptoprene®-kuori huolehtivat turvallisesta käsittelystä. Varustelu 6x läpinäkyvä Multifix-säilytyslaatikko nro 928230 kokoa 1000/AA1 sekä 6xnro 928230 kokoa 1000/AB1.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

Rullien materiaali	Jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite
Avosäilytyslokeroiden määrä	84

Paino	90 kg
Enimmäiskantokyky	200 kg
Ripustusvälit	50 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Korkeus	1300 mm
Hyötykorkeus	970 mm
Leveys ilman kahvaa	1000 mm
Kääntyvien jarruttomien pyörien lukumäärä	2
Syvyys	700 mm
Pyörän Ø	125 mm
Leveys	1100 mm
Rakennetyyppi	Teräspuutkirakenne
Materiaalin paksuus	1,5 mm
Korkeudensäätö portaittain	50 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Materiaalivaunut

Tarvikkeet

Työntökahva Väri BLUE	920135 BLUE
Ohjauksella Tyyppi 2	920137 2
Avoimet Multifix-säilytyslokerot Pituus (mm) / tyyppi 1000/AB1	928230 1000/AB1
Ohjauksella Tyyppi 1	920137 1
Avoimet Multifix-säilytyslokerot Pituus (mm) / tyyppi 1000/AA1	928230 1000/AA1
Työntökahva Väri BLACK	920135 BLACK
Materiaalivaunut Korkeus 1300 mm	918590 1300
Multifix Sopii tyyppiin 1000	928201 1000

Avoimet säilytyslaatikot Tyyppi AB1

963301 AB1

Avoimet säilytyslaatikot Tyyppi AA1

963301 AA1