

Garant**Varastovaunu, Läpinäkyvien lokeroiden lukumäärä: 55****Tilaustiedot**

Tilausnumero	918610 55
GTIN	4062406098117
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Runko-osat 4-kulmaista teräsputkea 60×40×2 mm. Rakenne teräslevyä, musta ABS-muovinen kansipäällyste. **4 kääntyvän pyörän** (niistä 2:ssa pysäköintijarru, **125 mm ø**), jälkiä jättämättömän polyuretaanipinnoitteen, pyöriin laakeroitujen napojen ja 2 Haptoprene®-työntökahvan ansiosta vaunu on vakaa, ja sitä on turvallista käsitellä konepajaympräistössä.

Läpinäkyvät lokero, 4 eri kokoa, läpikuultavaa **ABS-muovia**, mahdollistavat pölyttömän varastoinnin. Tuote otetaan lokerosta sitä kallistamalla. Asennustöitä varten lokero voi irrottaa ja pinota päällekkäin.

Käyttö:

Irtotavaran ja pienosien varastointiin ja saatavilla pitämiseen.

Sijoitus:

Läpinäkyvät lokero etupuolelle: 18 kpl 80×63×70 mm;

15 kpl 100×97×108 mm;

3 kpl 175×140×160 mm

Läpinäkyvät lokero takapuolelle: 16 kpl 128×128×133 mm;

3 kpl 175×140×160 mm

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

Tekninen kuvaus

Leveys	880 mm
Syvyys	600 mm
Enimmäiskantokyky	250 kg
Rullien materiaali	Jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite
Leveys ilman kahvaa	680 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Paino	67 kg
Korkeus	1310 mm
Kääntyvien jarruttomien pyörien lukumäärä	2
Pyörän Ø	125 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1,5 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Varastovaunu

Tarvikkeet

Työntökahva Väri BLACK	920135 BLACK
Ohjauksrulla Tyyppi 1	920137 1
Ohjauksrulla Tyyppi 2	920137 2
Työntökahva Väri BLUE	920135 BLUE