

FLUKE.

Yleismittari, lämpökaavio, Tyyppi: 279FC**Tilaustiedot**

Tilausnumero	473325 279FC
GTIN	
Tuoteluokka	47H

Kuvaus**Malli:**

Täysin varusteltu digitaalinen yleismittari, **integroitu lämpökuvakamera**. **Sähköongelmien tunnistaminen on nopeaa ja varmaa ja säästytään aikaavieviltä mittauksilta ja validoinneilta. Fluke Connect** yhdistää mittauslaitteesi älypuhelimeen Bluetooth-yhteyden kautta. Mittausten ja kuvien siirtäminen ja tallennus. Trendien esittäminen ja prosessin valvonta. Raporttien laadinta ja lähettäminen sähköpostitse. Helposti luettava, 3,5 tuuman LCD-väri näyttö.

Standardi:**IEC 61010; EN 61326-1****Toimituksen sisältö:**

Mukana vaihtovirtanäyttö, mittausjohdot, litiumioniakut ja laturi.

Tekninen kuvaus

Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Kapasitanssi	1 nF – 10 mF
Vaihtojännite AC	0,1 mV – 1000 V

Dioditestaus	kyllä
Taajuus	0,01 Hz – 999 kHz
Mittaustapa	TRUE RMS
Detektorin koko	80 × 60 px
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Terminen herkkyys	≤0,2 K
Näkökenttä	36 × 27 mm
Näyttöalueen yläraja	6000
Johtavuuden testaus	kyllä
Ylijänniteluokka	CAT III 1000 V
Ylijänniteluokka	CAT IV 600 V
Vastus	0,1 Ω – 50 MΩ
Tasajännite DC	0,1 mV – 1000 V
Lämpötila	-20 - 200 °C
Vaihtovirta AC	0,1 mA – 2500 A
Perustarkkuus	0,09 %
Akkutyyppe	Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi	Yleismittari